



MAVAR

---

# Szpachlówka Soft Light

---

## Karta Techniczna

---

Multifunkcyjna szpachlówka Soft Light to produkt nowej generacji, zoptymalizowany do efektywnego użycia. Jej ulepszona formuła zapewnia lepszą przyczepność. Innowacyjna zmiana koloru podczas mieszania szpachlówki z utwardzaczem sygnalizuje, kiedy produkt jest gotowy do szlifowania, dodając dodatkowy komfort użytkowania. Produkt łączy cechy szpachlówki wypełniającej i wykańczającej, gwarantując kompletne rozwiązanie dla każdego projektu. Zastosowanie nowoczesnych wypełniaczy sprawia, że szpachlówka jest łatwa do nałożenia dzięki swojej kremowej konsystencji, a jednocześnie zapewnia doskonale szlifowanie. Zawarte w niej unikalne dodatki gwarantują gładką powierzchnię i minimalizują liczbę dziurek, co daje gładki, profesjonalny wygląd każdorazowo.

---



M A V A R

# Szpachlówka Soft Light

Karta techniczna

## PODŁOŻA

Stal	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P80 – P120
Stal ocynkowana	Odtłuścić i przeszlirować włókniną ścierną
Aluminium	Odtłuścić i przeszlirować włókniną ścierną
Podkłady Akrylowe 2-komponentowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P220 – P280
Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P220 – P280
Laminaty poliestrowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem o gradacji P80 – P120

Szpachlówki nie należy aplikować bezpośrednio na grunty reaktywne, wyroby jednkomponentowe akrylowe i nitrocelulozowe.

## PROPORCJE MIESZANIA

		Wagowo
	Szpachlówka Fiber	100g
	Utwardzacz	2g
	Czas życia mieszanki: 4 – 8 min /20°C	

## APLIKACJA

	<ol style="list-style-type: none"><li>Odtłuścić powierzchnię</li><li>Wymieszać szpachlówkę z utwardzaczem do osiągnięcia jednorodnej konsystencji</li><li>Szpachlować warstwami nie przekraczającymi 5mm</li></ol>
--	--

## CZASY SCHNIĘCIA

	Temperatura 20°C
	20 – 30 min.
	Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.

## SZLIFOWANIE

	Zgrubne	P80 – P120
	Wykańczające	P180 – P240

# Szpachlówka Soft Light


Karta techniczna




## WARUNKI APLIKACJI

Zaleca się aplikację szpachlówki w temperaturze wyższej niż 10°C .

## LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE LZO/VOC

 VOC	LZO II/B/b limit (*)	250 g/l
	LZO w mieszaninie	90 g/l
	* Dla mieszaniny gotowej do użycia według Dyrektywy UE 2004/42/CE	

## BEZPIECZEŃSTWO

	Zalecane używanie środków ochrony osobistej takie jak np. maska lakiernicza, rękawice ochronne czy kombinezon lakierniczy podczas aplikacji w celu zabezpieczenia podrażnienia oczu, skóry lub dróg oddechowych. Po więcej informacji zasięgnij do karty charakterystyki produktu.
---	--